



**35 571 00**

Abstandhalter für Ofenplatten, 45 x 45 mm  
Position holder for kiln plates

**35 571 05**

Abstandhalter für Ofenplatten, 25 x 45 mm  
Position holder for kiln plates



Ofenplatten / Kiln plates

**GLASKERAMIK**

ist wegen seiner Größe, seiner planen Oberfläche und der guten Schneidbarkeit sehr gut als Ofenplatte geeignet. Die Platten müssen im Ofen mit Stützen im Abstand von jeweils 30 cm versehen werden. Die maximale Temperatur beträgt 830° C. Es müssen entweder Faserpapier oder Silikatfaserunterlagen in Verbindung mit einem Trennmittel verwendet werden (siehe nebenstehende Abbildung).

**GLASS CERAMICS**

is very suitable for use as a kiln shelf because of its size, its flat surface and its good cutability. The shelves must be supported in the kiln by posts 30 cm (12") apart. The maximum temperature is 850° C (1500°F). Fiber paper or silicon fiber mats must be used in conjunction with a chemical separator.

**Ofenplatten bis 1100° C max. / Kiln plates to 1100° C max.**

**35 559 01** für Ofen GT 18, Achteck., Durchmesser 394 mm  
for Kiln GT 18, octagon, diameter 394 mm

**35 559 02** für Ofen GTS 23, rund, Durchmesser 534 mm  
for Kiln GTS 23, round, diameter 534 mm

**35 559 21** für Ofen GTS 2541, 534 x 381 mm  
for Kiln GTS 2541, 534 x 381 mm

**35 559 22** für Ofen GTS 2541, Halbkreis, 2 Stck. sind erforderlich  
for Kiln GTS 2541, semicircle, 2 pieces needed

**Ofenplatten bis 1350° C max. / Kiln plates to 1350° C max.**

**35 550 00** Rund, Durchmesser 350 mm / round, diameter 350 mm

**35 550 10** Rund, Durchmesser 380 mm / round, diameter 380 mm

**35 558 00** Rechteck / 4-corner, 500 x 600 x 20 mm

**Glaskeramik bis 830° C max. / Glass ceramics to 830° C max.**

**80 350 00** 158 x 84 cm, Stärke/Thickness: 4 mm

**80 351 00** 158 x 84 cm, Stärke/Thickness: 5 mm

**Glaskeramik im Ofen / Glass ceramics in kiln**



Art.-Nr.	Faser Fiber	Stärke Thickness	Breite Width	Länge Length
35 510 09	Papier/paper	0,5	500	10,00 m
35 510 00	Papier/paper	0,5	500	40,00 m
35 510 02	Papier/paper	0,5	610	40,00 m
35 510 10	Papier/paper	0,5	610	10,00 m
35 510 01	Papier/paper	0,5	1000	40,00 m
35 510 11	Papier/paper	0,5	1000	10,00 m
35 510 06	Papier/paper	0,5	1220	40,00 m
35 510 07	Papier/paper	0,5	1500	40,00 m
35 511 02	Papier/paper	1,0	500	40,00 m
35 511 01	Papier/paper	1,0	1000	40,00 m
35 511 03	Papier/paper	1,0	1500	40,00 m
35 510 03	Papier/paper	3,0	500	15,00 m
35 510 04	Papier/paper	3,0	610	15,00 m
35 510 16	Papier/paper	3,0	1000	15,00 m
35 510 05	Papier/paper	3,0	1220	15,00 m
35 512 12	Matte/blanket	12,0	610	14,64 m
35 512 25	Matte/blanket	25,0	610	7,32 m
35 515 10	Platte/board	10,0	500	1,00 m
35 515 20	Platte/board	20,0	500	1,00 m
35 515 30	Platte/board	30,0	500	1,00 m
35 515 40	Platte/board	40,0	500	1,00 m
35 515 50	Platte/board	50,0	500	1,00 m
35 516 00	Vermiculite/plate	20,0	750	0,50 m
35 523 00	Ceraboard	10,0	1000	1,20 m
35 523 25	Ceraboard	25,0	1000	1,20 m
35 523 50	Ceraboard	50,0	1000	1,20 m

Stärke- und Breiteangaben in der Tabelle sind Millimeterangaben  
Measurements (thickness and width) are in millimeters

- 35 502 01** Silikatfasermatte Silikatex 1000T, 0,9 mm, Breite 86 cm, vorgebrannt  
Silikatex blanket 1000T, 0,9 mm, width 86 cm, prefired
- 35 508 00** BULLSEYE-Faserpapier / Fiber paper, 52 x 52 cm, Stck/pcs
- 35 509 00** BULLSEYE-Faserpapier / Fiber paper, 104 x 104 cm  
Rolle / Roll = 76 m

Das Bullseye-Faserpapier wird ohne Trennmittel eingesetzt. Das Faserpapier sollte nur ca. 1 cm größer als das Objekt sein.  
Bullseye Fiber paper needs no shelf primer.



**HINWEIS**

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei Keramikfasern um Gefahrstoffe mit der Kennzeichnung Xn handelt. Bei der Verwendung dieses Materials sind alle Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, wie z.B. das Tragen einer geeigneten Schutzmaske (35 607 15).



**NOTE:**

We expressly state that ceramic fibers contain a hazardous material with the symbol Xn. During use of this material, every precaution should be taken, such as wearing a suitable protective mask (35 607 15).



**KERAMIKFASERMATTEN**

werden zum Isolieren oder auch in Verbindung mit einem Härter für den individuellen Formenbau verwendet.

**CERAMIC FIBER MATS**

are employed for insulating or in connection with a hardener for individual shape formation.

**KERAMIKFASERPLATTEN**

können als Ofenplatte oder zum Herstellen von Relief- und Biegeformen verwendet werden.

**CERAMIC FIBER PLATES**

can be employed as a kiln plate or for producing relief and slumping techniques.

**CERABOARD**

wird für die Herstellung von Relief- und Biegeformen eingesetzt. Das Material kann mit Wasserglas gehärtet werden.

**CERABOARD**

is utilized in the production of relief and slumping forms. Water glass can be used for hardening the material.

**VERMICULITE-PLATTEN**

bestehen aus groben keramischen Fasern. Sie können als Ofenplatte oder zum Formenbau genutzt werden. Sie sind sehr porös, deshalb nicht für Feinarbeiten geeignet.

**VERMICULITE-SLABS**

consist of coarse ceramic fibers. They can be used as kiln shelves or for form construction. They are very porous and therefore cannot be used for very fine work.